

Optischer Filter für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Durch den verstellbaren optischen Filter lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen. Verstellung aus Metall mit Scheibenkombination aus PMMA und integriertem optischen Filter. Die rückseitig im Randbereich der PMMA-Scheibe eingravierte Nummer kennzeichnet die spezifische Lichtstärkeverteilung.

passend für  
BEGA Stromschienenstrahler mit  
Zoom-Optik  
51 066.1 · 51 066.5

BEGA Deckenleuchte-Tiefstrahler mit  
Zoom-Optik:  
51 188.1 · 51 188.5

**Bandförmige Lichtstärkeverteilung**

Der optische Filter verformt den Lichtkegel zu einem Oval.  
Dieses Oval kann durch Drehen des innenliegenden Adapterrings stufenlos ausgerichtet werden.

