

Optischer Filter für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Durch den verstellbaren optischen Filter lässt sich eine symmetrisch diffuse Lichtstärkeverteilung erzielen.  
Verstellring aus Metall mit Scheibenkombination aus PMMA und integriertem optischen Filter.  
Die rückseitig im Randbereich der PMMA-Scheibe eingravierte Nummer kennzeichnet die spezifische Lichtstärkeverteilung.

passend für  
BEGA Stromschienenstrahler mit  
Zoom-Optik  
51 066.1 · 51 066.5

BEGA Deckenleuchte-Tiefstrahler mit  
Zoom-Optik:  
51 188.1 · 51 188.5

**Symmetrisch diffuse Lichtstärkeverteilung**

Der symmetrisch diffuse optische Filter des innenliegenden Adapterrings erzielt eine höhere Gleichmäßigkeit auf der angestrahlten Fläche, indem die Randschärfen des Lichtkegels weich gezeichnet werden.

