

Optischer Streufilter für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Durch den verstellbaren optischen Streufilter (Adapterring) lässt sich zusätzlich eine asymmetrische Lichtstärkeverteilung erzielen. Verstellring aus Metall mit Scheibenkombination aus PMMA und integriertem Streufilter. Die rückseitig im Randbereich der PMMA-Scheibe eingravierte Nummer kennzeichnet die spezifische Lichtstärkeverteilung.

zu

BEGA Stromschienen-Zoomstrahler :  
51 067.1 · 51 067.5

**Asymmetrische Lichtstärkeverteilung:**

Der Streufilter verformt den Lichtkegel asymmetrisch. Dieser Lichtkegel kann durch Drehen des innenliegenden Adapterrings stufenlos ausgerichtet werden.

