

Optischer Filter für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Durch den verstellbaren optischen Filter lässt sich eine symmetrisch diffuse Lichtstärkeverteilung erzielen.
Verstellring aus Metall mit Scheibenkombination aus PMMA und integriertem optischen Filter.
Die rückseitig im Randbereich der PMMA-Scheibe eingravierte Nummer kennzeichnet die spezifische Lichtstärkeverteilung.

passend für
BEGA Stromschienenstrahler mit
Zoom-Optik:
51 067.1 · 51 067.5

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler mit
Zoom-Optik:
51 196.1

BEGA Deckenleuchte · Tiefstrahler
mit einstellbarer Zoom-Optik:
51 189.1 · 51 189.5

Symmetrisch diffuse Lichtstärkeverteilung

Der symmetrisch diffuse optische Filter des innenliegenden Adapterrings erzielt eine höhere Gleichmäßigkeit auf der angestrahlten Fläche, indem die Randschärfen des Lichtkegels weich gezeichnet werden.

