

Optischer Filter für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Durch den optischen Filter (Prismatikfolie) lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.

passend für
BEGA Stromschienenstrahler :
51 069.1 · 51 069.5
51 181.1 · 51 181.5

51 185.1 · 51 185.5
51 140.1 · 51 140.5

51 142.1 · 51 142.5
51 183.1 · 51 183.5

Bandförmige Lichtstärkeverteilung:

Der optische Filter verformt den Lichtkegel zu einem Oval.

Dieses Oval kann durch Drehen des Abschlussrings des Leuchtengehäuses stufenlos ausgerichtet werden.

