

Produktdatenblatt**Austauschglas****70 060**

Projekt · Referenznummer

Datum


Anwendung

Durch das Austauschglas lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.

70 060 Austauschglas bandförmig**Bandförmige Lichtstärkeverteilung:**

Das Austauschglas verformt den Lichtkegel zu einem Oval.

Dieses Oval kann durch Drehen des Leuchtengehäuses stufenlos gedreht werden. Der Halbstreuwinkel des Scheinwerfers vergrößert sich in der schmalen Ebene um ca. 25 %. In der breiten Ebene um ca. 150%.


www.bega.de
